


Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0005B08



Applikation		
Special funktion		afskærmet ledning
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	< 60 AC/DC
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 67
Mekaniske data		
Vægt	[g]	290,7
Dimensioner	[mm]	14,5 x 14,5 x 43,9
Materiale		TPU
Indstøbt-emne materiale		TPU
Materiale - omløber		zinkstøbegods, forniklet
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Forbindelseskabel med hunstik

ADOGH080MSS0005B08

Elektrisk tilslutning

Kabel: 5 m, PUR, sort, afskærmet; 7 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12, lige; kodning: A; Støbt hus: TPU; Låsning: zinkstøbegods, forniklet



Tilslutning

1	WH
2	BN
3	GN
4	YE
5	GY
6	PK
7	BU
8	screen

farver iht DIN
47100

BN =	brun
BU =	blå
GN =	grøn
GY =	grå
PK =	rosa
WH =	hvid
YE =	gul
screen =	Skærm

Ledningsfarver :