



Fibre diffus aftastning

FT-50-V-V-E2,3

Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-58...315

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

8

Samlet længde

[mm]

900

Min. bøjningsradius

[mm]

19

Fiberretning



Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.