


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-E3



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF; OOF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

200

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

46

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Sensorhoved længde

[mm]

25

Samlet længde

[mm]

600

E20052



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-E3

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		E20105
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.