


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-V-E1



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

24

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

37,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

E20053



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-V-E1

Sensorhoved længde	[mm]	5
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		PVC

Tilbehør

Leverings omfang	Spændebånd:, E20107
------------------	---------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------