


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

340

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

200

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

47

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

4

E20054



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-R4

Sensorhoved længde	[mm]	10
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.