
E20055

Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6



Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Applikation		Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Registreringsområde		
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere		OKF; OUF; OOF; OCF
OCF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	330
OKF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	40
OOF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	200
OUF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	40
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-40...290
Mekaniske data		
Vægt	[g]	48,5
Varianter af fiberoptik hoved		lige
Fiberoptik hoved gevind		M6

E20055

Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6

Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20; (ved fast installation)
Fiberretning		◐
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		aluminium
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
		tandskiver: 2
		riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.