




Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-R4



Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Applikation	Til brug i industrimiljøer; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)	
Rækkevidde af fiber [mm]	290
OKF	
Rækkevidde af fiber [mm]	40
OOF	
Rækkevidde af fiber [mm]	200
OUF	
Rækkevidde af fiber [mm]	40
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...290
Mekaniske data	
Vægt [g]	51,5
Varianter af fiberoptik hoved	vinklet
Fiberoptik hoved diameter [mm]	4

E20058



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-R4

Sensorhoved længde	[mm]	10
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20; (ved fast installation)
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		aluminium

Tilbehør

Leverings omfang	Spændebånd:, E10221
------------------	---------------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------