


## Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-R4/1,5



## Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF; OOF

## OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

## OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

180

## OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniske data

Vægt

[g]

72

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

4

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

1500

# E20072



## Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-R4/1,5

|                      |      |                             |
|----------------------|------|-----------------------------|
| Min. bøjningsradius  | [mm] | 20; (ved fast installation) |
| Fiberretning         |      | ⓘ                           |
| Materiale            |      | Adapter: ABS                |
| Fiber materiale      |      | glas                        |
| Fiberoptik materiale |      | aluminium                   |
| Fiberkappe materiale |      | aluminium                   |
| <b>Tilbehør</b>      |      |                             |
| Leverings omfang     |      | Spændebånd:, E10221         |
| <b>Bemærkning</b>    |      |                             |
| Emballage-enheder    |      | 1 stk.                      |