

Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-M4/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

96

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

96

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,063

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

10

Fiberretning



E20073



Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-M4/2M

Materiale	Adapter: PPE
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M4
	tandskiver: 4
	riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.