


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-V-E1/1M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF; OOF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

24

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

8

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

41

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

Sensorhoved længde

[mm]

5

Samlet længde

[mm]

1000

E20077



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-V-E1/1M

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		Spændebånd:, E20107
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.