


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-M6/1M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

340

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

50

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

25

Samlet længde

[mm]

1000



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-M6/1M

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
		tandskiver: 2
		riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.