


Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/1,5M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

270

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

36

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

72,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

1500



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/1,5M

Min. bøjningsradius	[mm]	20; (ved fast installation)
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		aluminium
Tilbehør		
Leverings omfang		Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
		tandskiver: 2
		riflet møtrik: 1 x M11
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.