


Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-M4/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

10

Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20092



Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-M4/1M

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.