


Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Sensorhoved længde

[mm]

25

Samlet længde

[mm]

800

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20095



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-E3/S 0,8m

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.