


Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/2M



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

300

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

32

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

160

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

32

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

87,5

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

E20124



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/2M

Sensorhoved længde	[mm]	35
Samlet længde	[mm]	2000
Min. bøjningsradius	[mm]	20; (ved fast installation)
Fiberretning		ⓘ
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		aluminium

Tilbehør

Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
	riflet møtrik: 1 x M11

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------