


Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-R3



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Rækkevidde af fiber

[mm]

990

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

400

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

69

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

E20129



Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-R3

Sensorhoved længde	[mm]	10
Samlet længde	[mm]	600
Min. bøjningsradius	[mm]	20; (ved fast installation)
Fiberretning		
Materiale		Adapter: ABS
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		aluminium
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.