


Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/0,15M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20055

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

150

E20143



Fibre diffus aftastning

FT-00-A-A-M6/0,15M

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale	Adapter: ABS	
Fiber materiale	glas	
Fiberoptik materiale	aluminium	
Fiberkappe materiale	aluminium	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	