


Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-M8/2M

Artiklen kan ikke længere leveres

Alternative artikler: E20137

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

56

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

164

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M8

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



**Fibre diffus aftastning**

FT-30-A-A-M8/2M

Materiale	Adapter: PA
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M8, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
	riflet møtrik: 1 x M30
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.