




Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-E3/0,8M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20123

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Sensorhoved længde

[mm]

25

Samlet længde

[mm]

800

E20149



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-E3/0,8M

Min. bøjningsradius	[mm]	20
Materiale	Adapter: PPE	
Fiber materiale	glas	
Fiberoptik materiale	aluminium	
Fiberkappe materiale	PVC	
Bemærkning		
Emballage-enheder	1 stk.	