

Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R8

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Høj temperaturbestandighed; Robust design til brug i krævende industrielle miljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

93,8

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

8

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

E20153



Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R8

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	E20353
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.