




Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-R8



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

91

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

8

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20157



Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-R8

Fiberkappe materiale	PVC
Tilbehør	
Leverings omfang	E20353
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.