


Fibre diffus aftastning

FT-00-R3



- 1 Låsemøtrik
2 OKF med fiberoptik

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

25

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

14,5

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet; kan direkte tilpasses

Samlet længde

[mm]

24

Fiberretning



Materiale

Låsemøtrik: Kunststof

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.