


## Fibre diffus aftastning

FT-00-M6

Artiklen kan ikke længere leveres



## Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF; OOF

## OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

## OOF

Rækkevidde af fiber

[mm]

200

## OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-25...80

## Mekaniske data

Vægt

[g]

20,7

Varianter af fiberoptik hoved

lige; kan direkte tilpasses

Samlet længde

[mm]

26

Fiberretning



Fiber materiale

glas

# E20215



## Fibre diffus aftastning

FT-00-M6

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303)           |
| <b>Tilbehør</b>      |                                       |
| Leverings omfang     | Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål |
|                      | tandskiver: 2                         |
|                      | riflet møtrik: 1 x M11                |
| <b>Bemærkning</b>    |                                       |
| Emballage-enheder    | 1 stk.                                |