


Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-M8/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

56

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M8

Samlet længde

[mm]

2000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

PVC

E20221



Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-M8/2M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.