


Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-M4/0,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20059

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

300

**Fiber separat sender modtager**

FE-00-P-A-M4/0,3M

Min. bøjningsradius	[mm]	10
Fiberretning		●
Materiale		Adapter: PPE
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		aluminium
Fiberkappe materiale		PVC
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.