


Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R8/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

aluminium

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.