




Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-M8/4M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20152  
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



| Applikation                            |               |
|----------------------------------------|---------------|
| Funktions princip                      | Diffus sensor |
| Registreringsområde                    |               |
| Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere | OIF           |
| OIF                                    |               |
| Rækkevidde af fiber [mm]               | 36            |
| Omgivende forhold                      |               |
| Omgivelsestemperatur [°C]              | -40...290     |
| Mekaniske data                         |               |
| Varianter af fiberoptik hoved          | vinklet       |
| Fiberoptik hoved gevind                | M8            |
| Samlet længde [mm]                     | 4000          |
| Min. bøjningsradius [mm]               | 30            |
| Materiale                              | Adapter: PA   |
| Fiber materiale                        | glas          |
| Fiberoptik materiale                   | aluminium     |

# E20246



## Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-M8/4M

Fiberkappe materiale

aluminium

### Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.