



Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R8/3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

45

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

240

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

8

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

30; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

E20248



Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R8/3M

Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	E20353
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.