



Fibre diffus aftastning

FT-00-M-V-M6/0,3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20489

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!

No scale drawing available

Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

20

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Samlet længde

[mm]

300

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

akryl

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.