




Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-E6/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OIF
OIF	
Rækkevidde af fiber [mm]	40
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved diameter [mm]	6
Samlet længde [mm]	1000
Min. bøjningsradius [mm]	30
Materiale	Adapter: PA
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC

E20289



Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-E6/1M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.