


Fibre diffus aftastning

FT-30-P-V-M8

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20156

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M8

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

E20298



Fibre diffus aftastning

FT-30-P-V-M8

Fiberkappe materiale

PVC

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.