




Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-M6/4M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Funktions princip	Thru-beam sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OIF
OIF	
Rækkevidde af fiber [mm]	154
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40...290
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved gevind	M6
Samlet længde [mm]	4000
Min. bøjningsradius [mm]	30
Materiale	Adapter: PA
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium

E20308



Fiber separat sender modtager

FE-30-A-A-M6/4M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.