


## Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R6/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20223

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



## Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske  
forstærkere

OIF

## OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

aluminium

# E20311



## Fibre diffus aftastning

FT-30-A-A-R6/1M

### Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.