




Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-M6/2,5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OKF; OUF
OKF	
Rækkevidde af fiber [mm]	28
OUF	
Rækkevidde af fiber [mm]	28
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved gevind	M6
Sensorhoved længde [mm]	25
Samlet længde [mm]	2500
Min. bøjningsradius [mm]	20
Materiale	Adapter: PPE
Fiber materiale	glas

E20350



Fibre diffus aftastning

FT-00-P-A-M6/2,5M

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.