


Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

85

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

85

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

2,5

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

2500

Min. bøjningsradius

[mm]

10

Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20359



Fiber separat sender modtager

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.