

## Fiber separat sender modtager

FE-00-A-V-E1/1M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



## Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

## Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

## OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

50

## OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

50

## Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

## Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

1

Sensorhoved længde

[mm]

5

Samlet længde

[mm]

1000

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: ABS

Fiber materiale

glas

# E20369



## Fiber separat sender modtager

FE-00-A-V-E1/1M

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Fiberoptik materiale | rustfri stål (1.4305 / 303) |
| Fiberkappe materiale | aluminium                   |
| <b>Tilbehør</b>      |                             |
| Leverings omfang     | E20103                      |
| <b>Bemærkning</b>    |                             |
| Emballage-enheder    | 1 stk.                      |