


Fibre diffus aftastning

FT-00-N-V-M6/S

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...140

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: ABS

Fiber materiale

glas

E20380



Fibre diffus aftastning

FT-00-N-V-M6/S

Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	FKM
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.