


Fibre diffus aftastning

FT-18-P-A-M6

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Applikation

Til brug i industrimiljøer

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OGF

OGF

Rækkevidde af fiber

[mm]

15

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Vægt

[g]

50,2

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

35

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiberretning



Materiale

Adapter: PPE

E20383



Fibre diffus aftastning

FT-18-P-A-M6

Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M6, Rustfrit stål tandskiver: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.