


Fibre diffus aftastning

FT-18-A-A-M6

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OGF

OGF

Rækkevidde af fiber

[mm]

15

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,055

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

25

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20385



Fibre diffus aftastning

FT-18-A-A-M6

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 2 x M6, Rustfrit stål
	tandskiver: 2
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.