


Fibre diffus aftastning

FT-18-A-A-R5

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OGF

OGF

Rækkevidde af fiber

[mm]

12

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,061

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

5

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20386



Fibre diffus aftastning

FT-18-A-A-R5

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	PVC
Tilbehør	
Leverings omfang	Spændebånd:, E10221
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.