


Fiber separat sender modtager

FE-18-A-A-M4

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OGF

OGF

Rækkevidde af fiber

[mm]

80

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,059

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20389



Fiber separat sender modtager

FE-18-A-A-M4

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	Sekskantmøtrik: 4 x M4
	tandskiver: 4
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.