


Fiber separat sender modtager

FE-18-A-A-R4

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OGF

OGF

Rækkevidde af fiber

[mm]

80

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Vægt

[g]

0,074

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

4

Sensorhoved længde

[mm]

10

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20; (ved fast installation)

Fiberretning



Materiale

Adapter: PPE

Fiber materiale

glas

E20390



Fiber separat sender modtager

FE-18-A-A-R4

Fiberoptik materiale	aluminium
Fiberkappe materiale	aluminium
Tilbehør	
Leverings omfang	E20103
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.