


Fiber separat sender modtager

FE-00-S-V-M4/0,4M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OKF; OUF

OKF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

OUF

Rækkevidde af fiber

[mm]

120

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...80

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M4

Sensorhoved længde

[mm]

15

Samlet længde

[mm]

400

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Materiale

Adapter: ABS

Fiber materiale

glas

E20394



Fiber separat sender modtager

FE-00-S-V-M4/0,4M

Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	Silikone
Bemærkning	
Emballage-enheder	1 stk.