




Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-M8/1,5M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E20221
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Funktions princip	Diffus sensor
Registreringsområde	
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OIF
OIF	
Rækkevidde af fiber [mm]	63
Omgivende forhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-20...80
Mekaniske data	
Varianter af fiberoptik hoved	lige
Fiberoptik hoved gevind	M8
Samlet længde [mm]	1500
Min. bøjningsradius [mm]	30
Materiale	Adapter: PA
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	aluminium

E20398



Fibre diffus aftastning

FT-30-P-A-M8/1,5M

Fiberkappe materiale

PVC

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.