


Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-E3/0.8M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OIF

OIF

Rækkevidde af fiber

[mm]

100

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-40...290

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved diameter

[mm]

3

Samlet længde

[mm]

800

Min. bøjningsradius

[mm]

30

Materiale

Adapter: PA

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

aluminium

Fiberkappe materiale

aluminium

E20399



Fiber separat sender modtager

FE-00-A-A-E3/0.8M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.