


Fibre diffus aftastning

FT-11-M-V-M6/2M

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: E21038

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske
forstærkere

OB5030

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

40

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Samlet længde

[mm]

600

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.