

Fibre diffus aftastning

FT-11-M-V-M6/3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Diffus sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OB5030

OB50

Rækkevidde af fiber

[mm]

26

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

lige

Fiberoptik hoved gevind

M6

Sensorhoved længde

[mm]

45

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

metalsilikone

E21039



Fibre diffus aftastning

FT-11-M-V-M6/3M

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.