


Fiber separat sender modtager

FE-11-M-V-R3/3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation

Funktions princip

Thru-beam sensor

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere

OBF

OBF

Rækkevidde af fiber

[mm]

70

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur

[°C]

-20...150

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved

vinklet

Samlet længde

[mm]

3000

Min. bøjningsradius

[mm]

20

Fiber materiale

glas

Fiberoptik materiale

rustfri stål (1.4305 / 303)

Fiberkappe materiale

metalsilikone

Tilbehør

Leverings omfang

E20103

Bemærkning

Emballage-enheder

1 stk.