



Artiklen er udgået - arkiv informationer

No scale drawing available

Applikation

Funktions princip	Diffus sensor
-------------------	---------------

Registreringsområde

Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere	OBF
--	-----

OBF

Rækkevidde af fiber [mm]	35
--------------------------	----

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20...150
---------------------------	-----------

Mekaniske data

Varianter af fiberoptik hoved	vinklet
Samlet længde [mm]	1200
Min. bøjningsradius [mm]	20
Fiber materiale	glas
Fiberoptik materiale	rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale	metalsilikone

Tilbehør

Leverings omfang	E20103
------------------	--------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------