
E21046

Fibre diffus aftastning

FT-11-M-V-R4/3M

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Funktions princip		Diffus sensor
Registreringsområde		
Rækkevidde af fiberoptiske forstærkere		OBF
OBF		
Rækkevidde af fiber	[mm]	26
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20...150
Mekaniske data		
Varianter af fiberoptik hoved		vinklet
Samlet længde	[mm]	3000
Min. bøjningsradius	[mm]	20
Fiber materiale		glas
Fiberoptik materiale		rustfri stål (1.4305 / 303)
Fiberkappe materiale		metalsilikone
Tilbehør		
Leverings omfang		E20103
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.